

DEKANTERY ZAMYKANE DJ 65-200 Z

Dekanter z jednym pływakim zanurzonym na stałej głębokości i zamykanym odpływem. Odbiór ścieków odbywa się za pomocą giętkiego przewodu (PCV) lub sztywnego przewodu spustowego (SPS). Zamykany odpływ zapobiega spustowi ścieków zanieczyszczonych osadem czynnym.

Pływak unosi się swobodnie na powierzchni ścieków w granicach zasięgu przewodu spustowego lub linek ustalających, lub jest umiejscowiony na powierzchni zbiornika za pomocą przegubowego lub rolkowego układu stabilizacji. Dekanter może pracować przy dowolnych wahaniami poziomu ścieków, przy dużej ilości piany lub obłożeniu powierzchni zbiornika.

Funkcje:


- do spustu sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków,
- zastępują osadniki wtórne na oczyszczalniach pracujących w systemie sekwencyjnym.

Symbol dekantera	DJ Z								Jedn.
	65	75	90	100	110	125	150	200	
Średnica wewnętrzna węża giętkiego PCV	63	75	90	100	110	125	150	200	mm
	2,5'	3'	3,5	4'	-	5'	6'	8'	cale
Średnica zewnętrzna rur SPS	-	-	-	108	-	133	159	219	mm
Wydajność porównawcza dla węża PCV*	45	70	100	125	150	210	300	550	m ³ /h
Wydajność porównawcza dla SPS*	-	-	-	90	-	140	200	400	mm
Średnica pływaka	600 / 640 / 800 / 1000 / 1200								mm
Waga całkowita dekantera	54 / 57 / 69 / 105 / 137								kg
Wykonanie materiałowe	stal nierdzewna (304 lub 316)								-
Układ stabilizacji	przegubowy lub rolkowy								-
Minimalne wymiary wjazdu rewizyjnego dla pływaka 600 / 640 / 800 mm	650x750 (fi 825) / 700x800 (fi 875) / 850x1000 (fi 1050)								mm

*Wydajność porównawcza dla przewodu o długości 3 m, przy stałej różnicy poziomów 2 m i swobodnym wypływie.

Uwaga: dla bezpieczeństwa pracy oczyszczalni oraz bezproblemowej eksploatacji dekantera należy zawsze stosować zasuwę na wylocie z przewodu spustowego.

Powyższe dane należy uściślić i zaktualizować w oparciu o informacje umieszczone na stronie www.biox.pl



od 1989

mieszadła



natleniacze



dekantery



zbieracze



żurawiki



przewodnice



wciągarki